


Płyta przyłączeniowa VABV-S6-1Q-N12

Numer produktu: 556988

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość zabudowy	43 mm
Odporność na drgania	Test odporności podczas transportu przy drganiach o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	Test odporności na wstrząsy o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Uwaga dotycząca dynamicznego wymuszania stanu	Częstotliwość przełączania min. 1/miesiąc
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	570 g
Przyłącze pneumatyczne 1	1/2 NPT
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty	Aluminiowy odlew ciśnieniowy