


# Listwa przyłączeniowa MHJ10-P16

Numer produktu: 557608

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość modułu	11 mm
Ochrona przed zmianą polaryzacji	dla napięcia roboczego
Maks. liczba pozycji zaworowych	16 Możliwość wyboru wersji przez klienta
Certyfikacja	RCM Mark
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Waga produktu	635 g
Typ mocowania	za pomocą kątownika mocującego
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 2	M7
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium, anodowany