

Sprzęgło
EAMD-67-82-25-32X32-U
Numer produktu: 558007

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica uchwyty 1	25 mm
Średnica uchwyty 2	32 mm
Wielkość	67
Długość znamionowa	82 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	4500 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	831 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	150 Nm
Waga produktu	1557 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS