


Kołnierz silnika EAMF-A-62A-100A

Numer produktu: 558026

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	310 g
Kod interfejsu, Motor IN	100A
Kod interfejsu, obudowa sprzęgła	62A
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS