

Pierścień centrujący EAML-38-4-38

Numer produktu: 558030

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica uchwyty 1	38 mm
Średnica uchwyty 2	38 mm
Pozycja montażu	dowolny
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	4 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	K38
Kod interfejsu, obudowa sprzęgła	38A 38D
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS