

Walek napędowy EAMB-18-9-8X16-10X12

Numer produktu: 558035

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica uchwyty 1	8 mm
Średnica uchwyty 2	10 mm
Wielkość	70
Długość znamionowa	16 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	8000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	0.838 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	12 Nm
Waga produktu	29 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS