

Walek napędowy
EAMB-34-6-25X26-23X27
Numer produktu: 558037

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica uchwyty 1	25 mm
Średnica uchwyty 2	23 mm
Wielkość	120
Długość znamionowa	26 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	5500 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	18.2 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	100 Nm
Waga produktu	201 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS