


Uchwyt czujnika EAPS-R1-32-SH

Numer produktu: 558400

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	32
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	30 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uchwytu czujnika	Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany