

# Tulejka wtykowa NPQM-D-S12-E-P10

Numer produktu: 558815

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                          | Wartość                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                       | Standard                                                            |
| Średnica nominalna                             | 10 mm                                                               |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar<br>-13.775 psi...232 psi |
| Medium robocze                                 | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                       |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego   | Możliwa praca ze smarowaniem                                        |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo     | 1 - niskie obciążenie korozyjne                                     |
| Zgodność z LABS                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Temperatura otoczenia                          | -20 °C...70 °C                                                      |
| Waga produktu                                  | 14 g                                                                |
| Przyłącze pneumatyczne 1                       | Tulejka wtykowa QS-12                                               |
| Przyłącze pneumatyczne 2                       | Tuleja wtykowa QS-12                                                |
| Informacja o materiałach                       | Zgodność z dyrektywą RoHS                                           |
| Materiał obudowy                               | Mosiądz, niklowany                                                  |