

# Złącze wtykowe-L NPQM-LK-G18-Q4-P10

Numer produktu: 558818

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                          | Wartość                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                       | Standard                                                            |
| Średnica nominalna                             | 3 mm                                                                |
| Rodzaj uszczelnienia części z gwintem          | Pierścień uszczelniający                                            |
| Konstrukcja                                    | Kształt L<br>Zasada Push Pull                                       |
| Wielkość opakowania                            | 10                                                                  |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar<br>-13.775 psi...232 psi |
| Medium robocze                                 | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::]                        |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego   | Możliwa praca ze smarowaniem                                        |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo     | 1 - niskie obciążenie korozyjne                                     |
| Zgodność z LABS                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Temperatura otoczenia                          | -20 °C...70 °C                                                      |
| Znamionowy moment dokręcenia                   | 6 Nm                                                                |
| Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia     | ± 20%                                                               |
| Waga produktu                                  | 22.2 g                                                              |
| Typ mocowania                                  | Sześciokąt wewnętrzny rozm. 4                                       |
| Przylącze pneumatyczne 1                       | Gwint zewnętrzny G1/8                                               |
| Przylącze pneumatyczne 2                       | do przewodu o średnicy zewn. 4 mm                                   |
| Informacja o materiałach                       | Zgodność z dyrektywą RoHS                                           |
| Materiał obudowy                               | Mosiądz, niklowany                                                  |
| Materiał śruby drążonej                        | Mosiądz, niklowany                                                  |
| Materiał uszczelnienia przewodu                | NBR                                                                 |