

Złącze wtykowe-L NPQM-LH-M5-Q4-P10

Numer produktu: 558827

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	Standard
Średnica nominalna	3 mm
Rodzaj uszczelnienia części z gwintem	Pierścień uszczelniający
Konstrukcja	Kształt L Zasada Push Pull
Wielkość opakowania	10
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...1.6 bar -13.775 psi...232 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-20 °C...70 °C
Znamionowy moment dokręcenia	1 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	± 20%
Waga produktu	10.3 g
Typ mocowania	Śruba drążona z zewnętrznym sześciokątem
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny M5
Przyłącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy zewn. 4 mm
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowany
Materiał śruby drążonej	Mosiądz, niklowany
Materiał uszczelnienia przewodu	NBR