

# Kabel przyłączeniowy VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-2.5

Numer produktu: 560413

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                             | Wartość                                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Waga produktu                                     | 610 g                                      |
| Przyłącze elektryczne                             | Kabel z wtyczką                            |
| Długość kabla                                     | 2.5 m                                      |
| Właściwości kabla                                 | Możliwość stosowania w przewodnicach kabli |
| Min. promień gięcia kabla                         | 63 mm                                      |
| Średnica kabla                                    | 12.5 mm                                    |
| Budowa kabla                                      | 25 x 0,34 mm <sup>2</sup>                  |
| Stopień ochrony                                   | IP67<br>wg IEC 60529                       |
| Temperatura otoczenia w przypadku kabla ruchomego | -5 °C...80 °C                              |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności)              | zgodnie z dyrektywą UE RoHS                |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)            | wg przepisów UK RoHS                       |
| Zgodność z LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| Informacja o materiałach                          | Zgodność z dyrektywą RoHS                  |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo        | 2 - średnie obciążenie korozyjne           |
| Materiał osłony kabla                             | TPE-U(PU)                                  |