

Kabel przyłączeniowy VMPAL-KM-S-SD25-IP67-10

Numer produktu: 560421

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Waga produktu	2295 g
Przyłącze elektryczne	Kabel z wtyczką
Długość kabla	10 m
Właściwości kabla	Standard
Min. promień gięcia kabla	122 mm
Średnica kabla	10.2 mm
Budowa kabla	25 x 0,34 mm ²
Stopień ochrony	IP67 wg IEC 60529
Temperatura otoczenia w przypadku kabla ruchomego	-5 °C...80 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Materiał osłony kabla	PVC