


Kabel przyłączeniowy VMPAL-KM-S-SD44-IP67-5

Numer produktu: 560426

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Waga produktu	837 g
Przyłącze elektryczne	Kabel z wtyczką
Długość kabla	5 m
Właściwości kabla	Standard
Min. promień gięcia kabla	115 mm
Średnica kabla	9.6 mm
Budowa kabla	36 x 0,25 mm ²
Stopień ochrony	IP67 wg IEC 60529
Temperatura otoczenia w przypadku kabla ruchomego	-5 °C...80 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Materiał osłony kabla	PVC