


Płyta końcowa VABE-S6-2R-N34

Numer produktu: 560838

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
W oparciu o normę	ISO 5599-2
Pozycja montażu	dowolny
Typ wyspy zaworowej	44
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	336 g
Przyłącze zasilania pilotów 12	1/4 NPT
Przyłącze pneumatyczne 1	3/4 NPT
Przyłącze pneumatyczne 3	3/4 NPT
Przyłącze pneumatyczne 5	3/4 NPT
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty końcowej	Aluminiowy odlew ciśnieniowy