


Płyta końcowa VABE-S6-2RZ-G34

Numer produktu: 560839

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
W oparciu o normę	ISO 5599-2
Pozycja montażu	dowolny
Typ wyspy zaworowej	44
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	336 g
Przyłącze zasilania pilotów 12	G1/4
Przyłącze zasilania pilotów 14	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G3/4
Przyłącze pneumatyczne 5	G3/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty końcowej	Aluminiowy odlew ciśnieniowy