


# Płyta przyłączeniowa VABV-S2-2S-N12-T1

Numer produktu: 560844

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość modułu	59 mm
Typ wyspy zaworowej	44
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	610 g
Przyłącze pneumatyczne 2	1/2 NPT
Przyłącze pneumatyczne 4	1/2 NPT
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty	Aluminiowy odlew ciśnieniowy