

Płyta VMPAL-EU

Numer produktu: 560955

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość	18.7 mm
Długość	107.3 mm
Zintegrowana funkcja	Powierzchniowy tłumik hałasu
Budowa wyspy zaworowej	Można mieszać wielkości zaworów
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Waga produktu	60 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty	PA