


## Moduł łączący, elektryczny VMPAL-EVAP-10-2-4

Numer produktu: 560968

**FESTO**



### Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Wielkość zaworu                            | 10 mm                                              |
| Maks. liczba pozycji zaworowych            | 4                                                  |
| Maksymalna liczba cewek zaworów            | 8                                                  |
| Zintegrowana funkcja                       | Kodowane kolorami przyporządkowanie funkcji zaworu |
| Znamionowe napięcie robocze DC             | 24 V                                               |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 3 - silne obciążenie korozyjne                     |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                  |
| Temperatura otoczenia                      | -5 °C...50 °C                                      |
| Waga produktu                              | 29 g                                               |
| Kolor obudowy                              | czarny                                             |
| Materiał obudowy                           | PA                                                 |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS                          |