

Płyta przyłączeniowa VMPAL-AP-20-QS8-1

Numer produktu: 560997

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość	21.2 mm
Długość	107.3 mm
Szerokość modułu	21.2 mm
Wielkość zaworu	20 mm
Maks. liczba pozycji zaworowych	1
Kierunek przepływu	rewersyjny
Budowa wyspy zaworowej	Można mieszać wielkości zaworów
Maksymalna liczba cewek zaworów	1
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Ciśnienie pilota	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Waga produktu	76.78 g
Przyłącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy zewn. 8 mm
Przyłącze pneumatyczne 4	dla przewodu o średnicy zewn. Ø 8 mm
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Wzmocniony poliamid