

Tulejka
VMPAL-ZAH-56
Numer produktu: 561137

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Długość	56 mm
Wielkość opakowania	3
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Maks. moment dokręcenia	1.7 Nm
Waga produktu	27 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał szpilki ściągającej	Stal wysokostopowa nierdzewna