

# Sprzęgło EAMD-16-15-6.35-8X10

Numer produktu: 561292

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica uchwyty 1	6.35 mm
Średnica uchwyty 2	8 mm
Wielkość	16
Długość znamionowa	15 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	10000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	0.355 kgmm <sup>2</sup>
Przenoszony moment obrotowy	1.6 Nm
Waga produktu	12.8 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS