



Łącznik wtykowy T NEDU-M12D4-M12T4-IS

Numer produktu: 562248

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
W oparciu o normę	EN 61076-2-101
Ochrona przeciwwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie. Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Częstotliwość połączeń	100
Typ mocowania	wkręcane
Waga produktu	25.5 g
Przyłącze elektryczne	4-pin / 4-pin / 4-pin Kodowanie A / kodowanie A / kodowanie A gniazdo / gniazdo / wtyczka M12x1 / M12x1 / M12x1
Zakres napięcia roboczego DC	0 V...30 V
Stopień ochrony	IP65 IP67
Temperatura otoczenia	-25 °C...85 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Materiał obudowy	Wzmocniony TPE-U(PU) Cynkowy odlew kokilowy
Materiał nakrętki kołpakowej	Wzmocniony poliamid
Materiał uszczelnień	FPM
Materiał styków	Stop miedzi połączany