


Zespół osiowy EAMM-A-P5-28B-40A

Numer produktu: 562641

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Długość znamionowa	8.3 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	10000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	0.28 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	1.1 Nm
Waga produktu	50 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	P5-28B
Kod interfejsu, Motor IN	40 A
Kod interfejsu, obudowa sprzęgła	28B
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS