


Zespół osiowy EAMM-A-P6-38A-57A

Numer produktu: 562645

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Długość znamionowa	11 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	8000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	5.87 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	6.5 Nm
Waga produktu	130 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	P6-38A
Kod interfejsu, Motor IN	57A
Kod interfejsu, obudowa sprzęgła	38A
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS