

Sprzęgło
EAMC-16-20-4-6
Numer produktu: 562673

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica uchwyty 1	4 mm
Średnica uchwyty 2	6 mm
Wielkość	16
Długość znamionowa	20 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	10000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	0.28 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	0.7 Nm
Waga produktu	8 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS