

Zespół zaślepki
EASC-S1-46-440-S
Numer produktu: 562738

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	46
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	955 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał profilu ochronnego	Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany
Materiał płyty adaptera	Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany