

Element zabezpieczający na odpowietrzeniu VABD-D3-SN-G14

Numer produktu: 563400

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Ciśnienie robocze	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-50 °C...60 °C
Typ mocowania	wkręcane z gwintem zewnętrznym
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	EPDM
Materiał śruby odpowietrzającej	PA