

## Złącze wtykowe QBF-1/8-3/16-U

Numer produktu: 564637

FESTO



### Karta danych

| Cechy                                          | Wartość                                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                       | Standard                                                       |
| Średnica nominalna                             | 0.157 in                                                       |
| Rodzaj uszczelnienia części z gwintem          | Pokrycie                                                       |
| Pozycja montażu                                | dowolny                                                        |
| Konstrukcja                                    | kształt prosty<br>Zasada Push Pull                             |
| Wielkość opakowania                            | 10                                                             |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 psi...145 psi |
| Medium robocze                                 | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::]                   |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego   | Możliwa praca ze smarowaniem                                   |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo     | 1 - niskie obciążenie korozyjne                                |
| Zgodność z LABS                                | VDMA24364-strefa III                                           |
| Temperatura otoczenia                          | 0 °C...60 °C                                                   |
| Maks. moment dokręcenia                        | 5.16 ft-lbf                                                    |
| Waga produktu                                  | 0.557 oz                                                       |
| Typ mocowania                                  | Sześciokąt zewnętrzny 9/16                                     |
| Przylącze pneumatyczne 1                       | Gwint wewnętrzny 1/8 NPT                                       |
| Przylącze pneumatyczne 2                       | do przewodu o średnicy zewn. 3/16"                             |
| Temperatura otoczenia w stopniach Fahrenheita  | 32 °F...140 °F                                                 |
| Kolor pierścienia zwalniającego                | szary                                                          |
| Informacja o materiałach                       | Zgodność z dyrektywą RoHS                                      |
| Materiał obudowy                               | Mosiądz, niklowany                                             |
| Materiał uszczelki gwintu                      | PTFE                                                           |
| Materiał pierścienia zwalniającego             | Polioksymetylen                                                |
| Materiał uszczelnienia przewodu                | NBR                                                            |
| Materiał elementu trzymającego przewód         | Nierdzewna stal stopowa                                        |