

Wtyczka NECU-S-M8G3-HX-Q3

Numer produktu: 564945

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
W oparciu o normę	EN 61076-2-104 EN 61984
Certyfikacja	c UL us - Recognized (OL)
Częstotliwość połączeń	3
Waga produktu	7.8 g
Przylącze elektryczne	3-pin M8x1 Wtyczka prosta / zacisk tnący
Zakres napięcia roboczego DC	0 V...32 V
Zakres napięcia roboczego AC	0 V...32 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	2 A
Odporność na napięcie udarowe	0.8 kV
Dopuszczalna średnica kabla	2.1 mm...3.5 mm
Średnica pojedynczego drutu	0.05 mm
Średnica żyły	0.6 mm...1 mm
Przekrój poprzeczny żył kabla	0.1 mm ² ...0.14 mm ²
Stopień ochrony	IP65 IP67
Temperatura otoczenia	-25 °C...85 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Materiał obudowy	PA Cynkowy odlew kokilowy niklowany
Materiał śruby ryglującej	Mosiądz, niklowany
Materiał uszczelnień	FPM PUR
Materiał styków	pozlacany
Dopuszczalna osłona izolacyjna	PP PCV