


Wtyczka NECU-S-M12G4-HX-Q7

Numer produktu: 564947

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
W oparciu o normę	EN 61076-2-101 EN 61984
Certyfikacja	c UL us - Recognized (OL)
Częstotliwość połączeń	3
Waga produktu	33.3 g
Przylącze elektryczne	4-pin Kodowanie A M12X1 Wtyczka prosta / zacisk tnący
Zakres napięcia roboczego DC	0 V...48 V
Zakres napięcia roboczego AC	0 V...48 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	6 A
Odporność na napięcie udarowe	0.8 kV
Dopuszczalna średnica kabla	4.7 mm...6 mm
Średnica pojedynczego drutu	0.1 mm
Średnica żyły	1.6 mm...2 mm
Przekrój poprzeczny żył kabla	0.34 mm ² ...0.75 mm ²
Stopień ochrony	IP65 IP67
Temperatura otoczenia	-25 °C...85 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Materiał obudowy	PA Cynkowy odlew kokilowy niklowany
Materiał śruby ryglującej	Cynkowy odlew kokilowy, niklowany
Materiał uszczelnień	FPM PUR
Materiał styków	pozlacany
Dopuszczalna osłona izolacyjna	PCV