

Kabel przyłączeniowy NEBV-S1G44-K-5-N-LE39

Numer produktu: 565290

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Typ mocowania	4-40UNC
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	737 g
Przylącze elektryczne	44-pin. Gniazdo wtykowe Sub-D
Zakres napięcia roboczego DC	30 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	0.86 A
Długość kabla	5 m
Właściwości kabla	do zastosowań statycznych
Min. promień gięcia kabla	95 mm
Średnica kabla	9.6 mm
Tolerancja średnicy kabla	± 0,5 mm
Budowa kabla	40 x 0,14 mm ²
Stopień ochrony	IP65 IP67 w stanie zamontowanym
Temperatura otoczenia	-5 °C...60 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Materiał osłony kabla	PVC
Materiał obudowy	PBT
Materiał styków	Brąz pozlacany