

Złącze wtykowe CRQS-3/8-1/2-U

Numer produktu: 565324

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	Standard
Średnica nominalna	0.413 in
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	kształt prosty Zasada Push Pull
Wielkość opakowania	1
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-20 °C...150 °C
Maks. moment dokręcenia	13.3 ft-lbf
Waga produktu	1.12 oz
Kable użytkowe	PFAN
Typ mocowania	Sześciokąt zewnętrzny 13/16
Przylącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny 3/8 NPTF
Przylącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy zewn. 1/2"
Temperatura otoczenia w stopniach Fahrenheita	-4 °F...302 °F
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa nierdzewna
Materiał pierścienia zwalniającego	Nierdzewna stal stopowa
Materiał uszczelnienia przewodu	FPM
Materiał elementu trzymającego przewód	Nierdzewna stal stopowa