

Złącze wtykowe-L CRQSL-1/4-5/16-U

Numer produktu: 565329

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	Standard
Średnica nominalna	0.236 in
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Kształt L Zasada Push Pull
Wielkość opakowania	1
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-20 °C...150 °C
Maks. moment dokręcenia	11.8 ft-lbf
Waga produktu	0.967 oz
Kable użytkowe	PFAN
Typ mocowania	Sześciokąt zewnętrzny 35/64
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny 1/4 NPTF
Przyłącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy zewn. 5/16"
Temperatura otoczenia w stopniach Fahrenheita	-4 °F...302 °F
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa nierdzewna
Materiał pierścienia zwalniającego	Nierdzewna stal stopowa
Materiał uszczelnienia przewodu	FPM
Materiał elementu trzymającego przewód	Nierdzewna stal stopowa