

Blok przyłączeniowy CPX-P-AB-2XKL-8POL

Numer produktu: 565704

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wymiary szer. x dł. x wys.	(wraz z blokiem łączącym i techniką przyłączy) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Typ mocowania	na bloku łączącym CPX-M-GE..
Waga produktu	100 g
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Względna wilgotność powietrza	95% bez kondensacji
Stopień ochrony	IP20
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne (w stanie zamontowanym)
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid
Przyłącze elektryczne	8-pin / 8-pin