

Listwa przyłączeniowa VABM-L1-10HW-G18-3

Numer produktu: 566607

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość modułu	10.5 mm
Maks. liczba pozycji zaworowych	16
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Certyfikacja	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. moment dokręcenia, montaż na szynie H	1.5 Nm
Maks. moment dokręcenia, mocowanie zaworu	0.45 Nm
Maks. moment dokręcenia, montaż ścienny	3 Nm
Waga produktu	135 g
Przyłącze zasilania pilotów 12/14	M5
Przyłącze odpowietrzania pilota 82/84	M5
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	M7
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 4	M7
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej