



# Gniazdo wtykowe z kablem NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2

Numer produktu: 566668

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                            | Wartość                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Oznaczenie kabla                                 | bez uchwytów na tabliczki       |
| Pozycja montażu                                  | dowolny                         |
| Waga produktu                                    | 35 g                            |
| Przyłącze elektryczne 1, funkcja                 | Strona urządzenia polowego      |
| Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja             | prostokątny                     |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza        | Gniazdo wtykowe                 |
| Przyłącze elektryczne 1, wyprowadzenie kabla     | proste                          |
| Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa | Układ przyłączy S               |
| Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył        | 2                               |
| Przyłącze elektryczne 1, użyte piny/żyły         | 2                               |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj mocowania        | Blokada zatrzaskowa             |
| Przyłącze elektryczne 2, funkcja                 | Strona sterowania               |
| Przyłącze elektryczne 2, rodzaj przyłącza        | Kabel                           |
| Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa | otwarty koniec                  |
| Przyłącze elektryczne 2, liczba pinów/żył        | 2                               |
| Przyłącze elektryczne 2, użyte piny/żyły         | 2                               |
| Zakres napięcia roboczego DC                     | 0 V...60 V                      |
| Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C        | 3 A                             |
| Długość kabla                                    | 2.5 m                           |
| Właściwości kabla                                | do zastosowań statycznych       |
| Średnica kabla                                   | 3.4 mm                          |
| Budowa kabla                                     | 2 x 0,14 mm <sup>2</sup>        |
| Przekrój znamionowy żyły przewodu                | 0.14 mm <sup>2</sup>            |
| Zakończenia żył                                  | zdjęta izolacja<br>tępo odcięte |
| Stopień ochrony                                  | IP40                            |
| Uwaga o stopniu ochrony                          | w stanie zamontowanym           |
| Temperatura otoczenia                            | -5 °C...60 °C                   |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności)             | zgodnie z dyrektywą UE RoHS     |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)           | wg przepisów UK RoHS            |
| Zgodność z LABS                                  | VDMA24364-B2-L                  |

| Cechy                        | Wartość                   |
|------------------------------|---------------------------|
| Informacja o materiałach     | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał osłony kabla        | TPE-U(PUR)                |
| Kolor powłoki kabla          | szary                     |
| Materiał obudowy             | Polioksymetylen           |
| Kolor obudowy                | czarny                    |
| Materiał styków              | Stop miedzi<br>ocynowany  |
| Materiał powłoki izolacyjnej | PVC                       |