


Elektryczna płyta przyłączeniowa VAVE-L1-1S3-LR

Numer produktu: 566721

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Ochrona przed zmianą polaryzacji	dla napięcia roboczego
Dodatkowe funkcje	Eliminowanie iskrzenia Redukcja prądu podtrzymania
Wskaźnik stanu sygnału	LED
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Odporność na napięcie udarowe	0.8 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Certyfikacja	RCM Mark
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. EMV
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-5 °C...60 °C
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	1.6 g
Przyłącze elektryczne	2-pin Gniazdo wtykowe
Przyłącze przewodu ochronnego	brak
Typ mocowania	Zatrząsk
Kolor obudowy	czarny
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	PA