

# Elektryczna płyta przyłączeniowa VAVE-L1-1L1-LR

Numer produktu: 566726

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ochrona przed zmianą polaryzacji           | dla napięcia roboczego                                     |
| Dodatkowe funkcje                          | Eliminowanie iskrzenia<br>Redukcja prądu podtrzymania      |
| Wskaźnik stanu sygnału                     | LED                                                        |
| Znamionowe napięcie robocze DC             | 24 V                                                       |
| Odporność na napięcie udarowe              | 0.8 kV                                                     |
| Stopień zanieczyszczenia                   | 3                                                          |
| Certyfikacja                               | RCM Mark                                                   |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności)       | Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)     | wg przepisów UK dot. EMV                                   |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 0 - Brak obciążenia korozyjnego                            |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| Stopień ochrony                            | IP40                                                       |
| Temperatura otoczenia                      | -5 °C...60 °C                                              |
| Pozycja montażu                            | dowolny                                                    |
| Waga produktu                              | 4.6 g                                                      |
| Przekrój poprzeczny żył kabla              | 0.14 mm <sup>2</sup>                                       |
| Przyłącze elektryczne                      | Przewód pleciony                                           |
| Długość kabla                              | 0.5 m                                                      |
| Zakończenia żył                            | Zaślepka końca kabla                                       |
| Przyłącze przewodu ochronnego              | brak                                                       |
| Typ mocowania                              | Zatrzask                                                   |
| Kolor obudowy                              | czarny                                                     |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS                                  |
| Materiał obudowy                           | PA                                                         |