

Przewód z tworzywa sztucznego PEN-.-U

Numer produktu: 567448

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Właściwości przewodu	Możliwość stosowania w przewodnicach kabli
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...0.4 MPa -0.95 bar...4 bar -13.775 psi...58 psi
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Informacja o ciśnieniu roboczym	Woda: maks. 0,6 MPa przy temp. 0 - 50°C
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Woda (w postaci płynnej, bez lodu)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Klasa Cleanroom	Element zamontowany statycznie, brak możliwości oceny zgodnie z normą ISO 14644-1
Temperatura otoczenia	-22 °F...140 °F
Kolor	niebieski brązowy żółty zielony naturalny czerwony czarny srebrny biały
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przewodu	PE