

Przewód z tworzywa sztucznego PLN-.-U

Numer produktu: 567449

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Informacja o ciśnieniu roboczym	Woda: maks. 0,6 MPa przy temp. 0 - 50°C
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::] Woda (w postaci płynnej, bez lodu)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-22 °F...178 °F
Kolor	niebieski brązowy żółty zielony naturalny czerwony czarny srebrny biały
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przewodu	PE