

Przewód z tworzywa sztucznego PUN-H-5/32-GN-150-CB

Numer części: 567978

FESTO

dopuszczony do stosowania w przemyśle spożywczym (odporny na hydrolizę).

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna, calowa	5/32
Przepływ powiązany z promieniem gięcia	0.052 Fuß
Min. promień gięcia	0.02 Fuß
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-14.4 ... 145 Psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Food safety	Zgodnie z deklaracją producenta
Temperatura otoczenia	-31 ... 145 °F
Ciężar produktu w zależności od długości	0.09 oz/ft
Kolor	Zielony
Twardość wg Shore'a	D 52 +/-3
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS Elementy nie zawierają miedzi i PTFE
Materiał przewodu	TPE-U(PU)