

Przewód z tworzywa sztucznego PLN-3/8-BL-150-CB

Numer produktu: 569917

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Zewnętrzna średnica w calach	3/8
Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu	0.187 Feet
Min. promień gięcia	0.115 Feet
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Informacja o ciśnieniu roboczym	Woda: maks. 0,6 MPa przy temp. 0 - 50°C
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Woda (w postaci płynnej, bez lodu)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Klasa Cleanroom	Element zamontowany statycznie, brak możliwości oceny zgodnie z normą ISO 14644-1
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-22 °F...176 °F
Waga produktu według długości	4.33 oz/ft
Przyłącze pneumatyczne	Do złącza wtykowego-śred. zew. 3/8"
Kolor	niebieski
Twardość w skali Shore'a	D 52 +/-3
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przewodu	PE