

Elektryczna płyta przyłączeniowa CAPC-F1-E-M12

Numer produktu: 570042

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wymiary szer. x dł. x wys.	50 mm x 148 mm x 28 mm
Interfejs magistrali polowej	2x gniazdo M12, 5-pin.
Zakres napięcia roboczego DC	18 V...30 V
Maks. zasilanie	4 A
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Certyfikacja	c UL us - Listed (OL)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP65 IP67
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Waga produktu	85 g
Długość kabla	20 m
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	PA