


Łącznik wtykowy NECU-FCG40-K

Numer produktu: 570895

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Spełnia normę	EN 60603-13
Częstotliwość połączeń	50
Wyprowadzenie kabla	proste
Waga produktu	5 g
Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja	prostokątny
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	Gniazdo wtykowe
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	Układ przyłączy FC
Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	40
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj mocowania	Blokada zatrzaskowa
Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa	Funkcja acinania izolacji i zaciskania przewodów
Zakres napięcia roboczego DC	0 V...30 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	1.5 A
Przekrój znamionowy żyły przewodu	0.13 mm ² AWG26
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Materiał obudowy	Wzmocniony PBT
Materiał styków	Brąz pozlaczany