

Wtyczka NECU-S-ECG4-HX-Q3

Numer produktu: 570922

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Certyfikacja	c UL us - Recognized (OL)
Częstotliwość połączeń	1
Typ mocowania	Latching
Przylącze elektryczne	4-pin Wtyczka prosta / zacisk tnący Konstrukcja kwadratowa
Zakres napięcia roboczego DC	0 V...30 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	3 A
Odporność na napięcie udarowe	0.8 kV
Średnica pojedynczego drutu	0.07 mm
Średnica żyły	0.8 mm...1 mm
Przekrój poprzeczny żył kabla	0.14 mm ²
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-20 °C...60 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Stopień zanieczyszczenia	2
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Materiał obudowy	PBT PC
Materiał styków	połączany
Dopuszczalna osłona izolacyjna	PP PCV TPE-E