



Wtyczka NECU-S-M12G4-D-IS

Numer produktu: 570956

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
W oparciu o normę	EN 61076-2-101 EN 61984
Ochrona przeciwwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie. Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Częstotliwość połączeń	50
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	24 g
Przyłącze elektryczne 1, funkcja	Strona urządzenia polowego
Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja	okrągły
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	Wtyczka
Przyłącze elektryczne 1, wyprowadzenie kabla	proste
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	M12x1, kodowanie A wg EN 61076-2-101
Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	4
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj mocowania	Rygłowanie śrubą z sześciokątem o rozm. 18 i z radelkowaniem wzdłużnym
Przyłącze elektryczne 2, rodzaj przyłącza	2x kabel
Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa	Zacisk śrubowy
Zakres napięcia roboczego DC	0 V...30 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	4 A
Odporność na napięcie udarowe	2.5 kV
Przepust kablowy	Pg11
Dopuszczalna średnica kabla	2 x 3 mm lub 2 x 5 mm
Przekrój poprzeczny żył kabla	0.75 mm ²
Stopień ochrony	IP65 IP67
Temperatura otoczenia	-25 °C...85 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3

Cechy	Wartość
Materiał obudowy	PA
Materiał nakrętki kołpakowej	PA
Materiał styków	Mosiądz Biały brąz powlekany