


Wtyczka FBS-SCRJ-PP-GS

Numer produktu: 571017

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Waga produktu	60 g
Informacja o interfejsie magistrali polowej	PROFINET LWL
Specyfikacja kabla Ethernet	Światłowód Włókna polimerowe 980/1000 µm Średnica pojedynczej żyły: 2,2 mm
Dopuszczalna średnica kabla	6.5 mm...9.5 mm
Stopień ochrony	IP65 IP67 wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	-40 °C...70 °C
Temperatura przechowywania	-40 °C...70 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Materiał obudowy	Cynkowy odlew kokiłowy niklowany
Materiał uszczelnień	NBR TPE