


Blok przyłączeniowy CPX-AB-1-7/8-DN

Numer produktu: 571052

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wymiary szer. x dł. x wys.	65,5 mm x 30,5 mm x 62 mm
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Waga produktu	205 g
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Stopień ochrony	IP65 IP67
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Interfejs magistrali polowej	Sub-D, 9-pin, gniazdo wtykowe
Przylącze elektryczne	5-pin 7/8" łącznik wtykowy okrągły