


Adapter
VMPAL-FSP-G1/4
Numer produktu: 572381

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość opakowania	10
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar -13.05 psi...145 psi
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Waga produktu	63 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Cartridge 20 mm
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej